

Klemmdrehhalter SVACL 90°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 10/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	26 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaftgröße	10 mm
Funktionsbreite L ₄	10 mm
ISO-Code Halter	SVACR/L 1010M11
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7

674248 TX7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200