

Klemmdrehhalter SVACL 90°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	12 mm
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	SVACR/L 1212M11
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7

674248 TX7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200