

Garant**Klemmdrehhalter SVACL 90°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SVACR/L 1616M11
Kopflänge L ₁	26 mm
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7

674248 TX7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200