

Garant**Klemmdrehhalter SVACL 90°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Schaftgröße	12 mm
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	SVACR/L 1212M16
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500