



Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: T1



Bestelldaten

Bestellnummer	474012 T1
GTIN	4029547011689
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, berührungslose Messung auch über Distanzen.

- **Anzeige: Min- / Max-Werte**
- **Grenzwertüberwachung mit optischem und akustischem Alarm.**
- **Klein und handlich mit beleuchtetem Display.**
- **Schnelle Messung: 2 Messungen/s.**

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll und 1× Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Sonderzubehör:

Schutztasche Nr. 474029.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze (0,1 bis 400 °C)	±1,5 oder ±1,5 % vom Messwert °C
Gewicht	200 g
Optik	10 : 1
Emissionsgrad einstellbar	0,1 - 1

Breite	38 mm
Messbereich	-30 - 400 °C
Höhe	190 mm
Fehlergrenze (-30 bis 0 °C)	±2 oder ±2 % vom Messwert °C
Auflösung Infrarot	0,1 °C
Länge	75 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	I5
Produktart	Temperaturmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A
--	----------

Zubehör

Lederschutzhülle	474029
------------------	--------