

BENNING**Multimeter, Herstellerbezeichnung: MM5-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. Mikroamperemessbereich zur Ionisationsstrommessung, Durchgangsprüfung über Summer und roter LED für laute Umgebungen.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.
Drahttemperaturfühler, Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger.

Technische Beschreibung

Widerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Messverfahren	TRUE RMS (AC)
Kapazität	0,01 nF – 1 mF
Anzeigeumfang	6000

Überspannungskategorie	CAT IV 300 V
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Kalibrierung	I3
Kalibrierung	I7
Frequenz	0,01 Hz – 50 kHz
Voltsensor (berührungslos)	ja
Gleichspannung DC	0,1 mV – 600 V
Diodenprüfung	ja
Wechselspannung AC	0,1 mV – 600 V
Gleichstrom DC	0,1 µA – 10 A
Wechselstrom AC	1 mA – 10 A
Grundgenauigkeit	0,5 %
Speicherfunktion	HOLD
Speicherfunktion	Pmin / Pmax
Durchgangsprüfung	ja
Temperatur	-40 - 400 °C
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

KalibrierungTemperaturfühler mit / ohne Anzeigergerät Typ A	027520 A
DAkKS-KalibrierungTemperaturfühler mit / ohne Anzeigergerät Typ A	027540 A
DAkKS KalibrierungDigital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3
	027000 3

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen
3

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3

081561 LR3