

BENNING**Spannungsprüfer DUSPOL[®], Gerätetyp: PROFIPOL+****Bestelldaten**

Bestellnummer	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung. Spannungsanzeige auch bei leeren oder entnommenen Batterien funktionsfähig.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Technische Beschreibung

Polaritätsprüfung	LED
Durchgangsprüfung	akustisch / LED
Anzeige	LED
Anzeigebereich AC	12 - 690 V

Phasenprüfung	LED
berührungsloser Kabelbruchdetektor	ja
Überspannungskategorie	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Anzeigebereich DC	12 - 690 V
IP-Schutzart	IP 54
Kalibrierung	I1
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Spannungsprüfer

Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkKS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------