



## Druckluft-Winkelschlagschrauber kompakt, Typ: 7727



### Bestelldaten

Bestellnummer	079200 7727
GTIN	015451761165
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter, kraftvoller Winkel-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Sehr flache Bauweise. Ein-Hand-Umsteuerung und ein **langlebiges Einhammer-Schlagwerk**.

Drehmomentbereich: 26 - 250 Nm

maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9): M20

maximale Drehzahl: 8510 min<sup>-1</sup>

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant

Werkzeugaufnahme Abmessung: 3/8 Zoll

maximaler Luftbedarf: 687 l/min

### Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Herstellerbezeichnung	7727
maximaler Luftbedarf	687 l/min
Gewicht	1,12 kg
maximale Vibration nach EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Drehmomentbereich	26 - 250 Nm

Länge	240 mm
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
maximale Drehzahl	8510 min <sup>-1</sup>
Arbeitsgeräusch	93 dB(A)
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber