

**PRYOR****Schlagbuchstaben-Satz, 26-teilig Dotstress A – Z, Schrifthöhe: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085442 5
GTIN	5022044018259
Artikelklasse	08W

**Beschreibung****Ausführung:**

**Lowstress Dotstress Handschlagstempel punktiert** mit einer Radiengravur, dabei wird die Materialoberfläche beim Prägen einer geringeren Belastung ausgesetzt.

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

**Normalschrift;** das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

**Hochleistungs-Präzisionsstempel,** chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

**Verwendung:**

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Ersatzteil:**

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

**Hinweis:**

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	70 mm
-------------	-------

Schaftstärke	9,5
Produktart	Handschlagstempel

---

## Zubehör

Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------