

Garant**Klemmdrehhalter CRSNR 90°, für Wendeschneidplatten RN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	CRSNR/L 2525M12
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	12 mm
Pratze	259035 3
Schraube für Unterlegplatte	259025 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259031 43
Kopflänge L ₁	34 mm
passende Wendeschneidplatte	RN.. 1207..
Gesamtlänge L	150 mm
Unterlegplatte für Pratze	259041 1
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 3	259035 3
Unterlegplatte Typ 43	259031 43
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259025 2
Unterlegplatte Pratze Typ 1	259041 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500