

Garant
Klemmdrehhalter CRSNR 90°, für Wendeschneidplatten RN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	34 mm
passende Wendeschneidplatte	RN.. 1207..
Pratze	259035 3
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	CRSNR/L 3225P12
Unterlegplatte	259031 43
Schraube für Unterlegplatte	259025 2
Gesamtlänge L	170 mm
Unterlegplatte für Pratze	259041 1
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 43	259031 43
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Pratzeneinheit Typ 3	259035 3
Unterlegplatte Pratze Typ 1	259041 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259025 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500