

**Garant****Klemmdrehhalter CRSNL 90°, für Wendeschneidplatten RN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	34 mm
Pratze	259035 3
Schraube für Unterlegplatte	259025 2
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Unterlegplatte	259031 43
ISO-Code Halter	CRSNR/L 3225P12
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	RN.. 1207..
Unterlegplatte für Pratze	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Prätze Typ 1	259041 1
Prätzeneinheit Typ 3	259035 3
Unterlegplatte Typ 43	259031 43
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259025 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500