

Garant
**Klemmdrehhalter CRDNN 45°, für Wendeschneidplatten RN., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 32/12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	RN.. 1207..
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 2
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	34 mm
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	170 mm
Unterlegplatte	259031 43
Schaftgröße	32 mm
Pratze	259035 3
ISO-Code Halter	CRDNN 3225P12
Unterlegplatte für Pratze	259041 1
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259025 2
Unterlegplatte Typ 43	259031 43
Pratzeneinheit Typ 3	259035 3
Unterlegplatte Pratze Typ 1	259041 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500