



## Kraftspanner verschiebbar lang, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	370091 1
GTIN	4020772004644
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.**
- **Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.**
- **In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.**
- **Niedrige Bauhöhe.**

#### Lieferumfang:

- **Grundelement und Träger.**
- **Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.**

#### Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370095.

### Technische Beschreibung

T-Nutbreite	14 mm
Befestigungsschraube G	M12
Schlüsselweite SW	8 mm
mit Höhenelement	nein

Spannhöhe h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B <sub>1</sub>	18 mm
A	36 mm
A <sub>1</sub>	85 mm
Spannkraft	30 kN
Befestigungsschraube G <sub>1</sub>	M16
L	135 mm
Verstellweg V	13 - 110 mm
Typ	764CC
Produktart	Kraftspanner

## Zubehör

Höhenelementlang für Typ 1/2	370093 1/2
Druckstück, Edelstahl Typ DG	370095 DG
Druckstück, Edelstahl Typ DR	370095 DR