



Kraftspanner verschiebbar lang, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	370091 2
GTIN	4020772004651
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.**
- **Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.**
- **In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.**
- **Niedrige Bauhöhe.**

Lieferumfang:

- **Grundelement und Träger.**
- **Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.**

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370095.

Technische Beschreibung

Befestigungsschraube G	M16
T-Nutbreite	18 mm
Schlüsselweite SW	8 mm
mit Höhenelement	nein

Spannhöhe h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Spannkraft	30 kN
Befestigungsschraube G ₁	M16
L	135 mm
Verstellweg V	16 - 114 mm
Typ	764CC
Produktart	Kraftspanner

Zubehör

Druckstück, Edelstahl Typ DR	370095 DR
Druckstück, Edelstahl Typ DG	370095 DG
Höhenelementlang für Typ 1/2	370093 1/2