



Kraftspanner verschiebbar lang, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	370091 3
GTIN	4020772004668
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.**
- **Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.**
- **In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.**
- **Niedrige Bauhöhe.**

Lieferumfang:

- **Grundelement und Träger.**
- **Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.**

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370096.

Technische Beschreibung

T-Nutbreite	18 mm
Befestigungsschraube G	M16
Schlüsselweite SW	10 mm
mit Höhenelement	nein

Spannhöhe h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B ₁	20 mm
A	42 mm
A ₁	105 mm
Spannkraft	43 kN
Befestigungsschraube G ₁	M20
L	155 mm
Verstellweg V	16 - 134 mm
Typ	764CC
Produktart	Kraftspanner

Zubehör

Höhenelementlang für Typ 3	370093 3
Druckstück, Edelstahl Typ DR	370096 DR
Druckstück, Edelstahl Typ DG	370096 DG