



Temperatur- und Feuchtemessgerät, Typ: 605I



Bestelldaten

Bestellnummer	474184 605I
GTIN	4029547022524
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und für das Smartphone optimierte Messgeräte. Alle Messdaten werden direkt an die kostenlos nutzbare testo Smart Probes App (Systemvoraussetzungen: iOS 8.3 bzw. Android 4.3 oder neuer / Bluetooth 4.0) übertragen und können mit einem mobilen Endgerät abgelesen, protokolliert und anschließend direkt per E-Mail versendet werden.

- **Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.**
- **Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerät.**
- **Messwertänderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.**
- **Messdatenprotokolle können durch Fotos ergänzt werden.**

Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung. Messung von Luftfeuchte und -temperatur in Räumen und Kanälen. Automatische Berechnung des Taupunktes und der Feuchtkugeltemperatur. Abwinkelbar 0°, 45°, 90°.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR3 und Kalibrierprotokoll.

Hinweis:

Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerät und Hochdruckmessgerät) auf Anfrage lieferbar.

Messbereich relative Feuchte: 0 - 100 %

Messbereich Temperatur: -20 - 60 °C

Gewicht: 86 g

Länge: 220 mm

Breite: 30 mm

Höhe: 24 mm

Technische Beschreibung

Messbereich Temperatur	-20 - 60 °C
Messbereich relative Feuchte	0 - 100 %
Gewicht	86 g
Länge	220 mm
Breite	30 mm
Höhe	24 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	4
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Multifunktions-Messgerät für Temperatur und Feuchte

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3