



Temperatur- und Strömungsmessgerät, Typ: 410I



Bestelldaten

Bestellnummer	474186 410I
GTIN	4029547014277
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und für das Smartphone optimierte Messgeräte. Alle Messdaten werden direkt an die kostenlos nutzbare testo Smart Probes App (Systemvoraussetzungen: iOS 8.3 bzw. Android 4.3 oder neuer / Bluetooth 4.0) übertragen und können mit einem mobilen Endgerät abgelesen, protokolliert und anschließend direkt per E-Mail versendet werden.

- **Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.**
- **Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerät.**
- **Messwertänderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.**
- **Messdatenprotokolle können durch Fotos ergänzt werden.**

Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung. Darstellen des Volumenstroms mehrerer Auslässe zum Einregeln von Anlagen. Einfache Parametrierung des Auslasses (Dimension und Geometrie).

Lieferumfang:

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR3 und Kalibrierprotokoll.

Hinweis:

Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerät und Hochdruckmessgerät) auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Länge	154 mm
Breite	43 mm
Höhe	21 mm
Messbereich Temperatur	-20 - 60 °C
Messbereich Luftgeschwindigkeit	0,4 - 30 m/s
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	4
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Temperatur- und Strömungsmessgerät

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------