



Pendelauflage plan, Außengewinde, Gewinde M: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	370055 M12
GTIN	2050001879455
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
- Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Kugel aus Kugellagerstahl.

Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D ₁	10,5 mm
Länge l	18 mm
Außen-Ø D	20 mm
Gewinde M	M12

Kragenlänge L ₂	12 mm
maximale Belastbarkeit (statisch)	25 kN
Produktart	Pendelauflage