



## Stativfuß, Typ: K1,7



### Bestelldaten

Bestellnummer	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Artikelklasse	46G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Klemme mit speziellem Softgrip zur Fixierung an flachen und runden Flächen. Unterschiedliche Innengewinde zur Aufnahme verschiedener Gelenkarme.

#### Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

### Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M6 / M8 / 1/4 Zoll / 3/8 Zoll
Ausrichtung Anschlussgewinde	divers
Ausführung	Klemme 1,7 Zoll
Öffnungsweite	45 mm
Produktart	Magnetfuß

## Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
3-D-Gelenkarm Typ 240	442110 240
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
3-D-Gelenkarm Typ 240	442114 240
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H