



## Pendelauflage geriffelt, Außengewinde, Gewinde M: M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	370056 M12
GTIN	2050001879738
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
- Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Kugel aus Kugellagerstahl.

Mit Außengewinde.

#### Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

#### Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

### Technische Beschreibung

Länge 1	18 mm
Außen-Ø D	20 mm
Außen-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Kragenlänge L <sub>2</sub>	12 mm

Gewinde M	M12
maximale Belastbarkeit (statisch)	25 kN
Produktart	Pendelauflage