



Spannhaken mit Bund M8, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	370070 1
GTIN	2050001882530
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Mit versenkter Schraube.
Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370077.

Technische Beschreibung

Höhe H ₂	14 mm
F _{max.}	7,9 kN
H ₁	35 - 45 mm
Gewinde M	M8

Länge 1	20 mm
Typ	1
maximales Drehmoment	20 Nm
Produktart	Spannhaken