



Spannhaken mit Bund M8, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	370070 3
GTIN	2050001878472
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Mit versenkter Schraube.
Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370077.

Technische Beschreibung

Typ	3
F _{max.}	6,7 kN
H ₁	35 - 45 mm
Länge 1	30 mm

maximales Drehmoment	20 Nm
Höhe H ₂	14 mm
Gewinde M	M8
Produktart	Spannhaken