



## Spannhaken mit Bund M8, Typ: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	370070 4
GTIN	2050001887719
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

**Ausführung:**

Mit versenkter Schraube.  
Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

**Verwendung:**

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.  
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.  
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

**Passend für:**

Höhenelement Nr. 370077.

### Technische Beschreibung

Länge 1	20 mm
H <sub>1</sub>	45 - 55 mm
Typ	4
maximales Drehmoment	20 Nm

F <sub>max.</sub>	7,9 kN
Höhe H <sub>2</sub>	14 mm
Gewinde M	M8
Produktart	Spannhaken