



Spannhaken mit Bund M8, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	370070 6
GTIN	2050001887856
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Mit versenkter Schraube.
Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370077.

Technische Beschreibung

Typ	M 8
Länge 1	30 mm
Gewinde M	M8
Höhe H ₂	14 mm

$F_{\max.}$	6,7 kN
maximales Drehmoment	20 Nm
H_1	45 - 55 mm
Produktart	Spannhaken