

**Garant****Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	PSSNR/L 3232P19
Unterlegplatte	259031 38
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Feder-Set	259044 7
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
Kniehebelschraube	259018 13
Kniehebel	259015 13
Schaftgröße	32 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Plattengröße	19 mm
Federstift-Set	259047 5
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebel Typ 13	259015 13
Unterlegplatte Typ 38	259031 38
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500