



Spannhaken mit Bund M12, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	370071 1
GTIN	2050001880437
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M12
H ₁	50 - 65 mm
Höhe H ₂	27 mm
Typ	1
maximales Drehmoment	45 Nm

Länge 1	40 mm
F _{max.}	13,5 kN
Produktart	Spannhaken