



Spannhaken mit Bund M12, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	370071 2
GTIN	2050001880291
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.

Technische Beschreibung

$F_{max.}$	12,6 kN
Gewinde M	M12
Höhe H_2	29 mm
H_1	50 - 65 mm
maximales Drehmoment	45 Nm

Typ	2
Länge 1	50 mm
Produktart	Spannhaken