



Spannhaken mit Bund M12, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	370071 3
GTIN	2050001877635
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.

Technische Beschreibung

H ₁	50 - 65 mm
Länge 1	60 mm
F _{max.}	11,7 kN
Gewinde M	M12
Typ	3

maximales Drehmoment	45 Nm
Höhe H ₂	29 mm
Produktart	Spannhaken