



Spannhaken mit Bund M12, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	370071 4
GTIN	2050001886736
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.

Technische Beschreibung

Höhe H_2	27 mm
H_1	65 - 80 mm
$F_{max.}$	13,5 kN
maximales Drehmoment	45 Nm
Länge 1	40 mm

Gewinde M	M12
Typ	4
Produktart	Spannhaken