



Spannhaken mit Bund M12, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	370071 5
GTIN	2050001886316
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	45 Nm
Gewinde M	M12
Höhe H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Typ	5

Länge 1	50 mm
F _{max.}	12,6 kN
Produktart	Spannhaken