



Spannhaken mit Bund M12, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	370071 6
GTIN	2050001886453
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370078.

Technische Beschreibung

Typ	6
$F_{max.}$	11,7 kN
maximales Drehmoment	45 Nm
Länge 1	60 mm
H_1	65 - 80 mm

Höhe H ₂	29 mm
Gewinde M	M12
Produktart	Spannhaken