



Spannhaken mit Bund M16, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	370072 1
GTIN	2050001887993
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370079.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16
maximales Drehmoment	60 Nm
Höhe H ₂	36 mm
H ₁	50 - 65 mm
Länge l	40 mm

F _{max.}	13,4 kN
Typ	1
Produktart	Spannhaken