



## Spannhaken mit Bund M16, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	370072 2
GTIN	2050001880574
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

**Ausführung:**

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

**Verwendung:**

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

**Passend für:**

Höhenelement Nr. 370079.

### Technische Beschreibung

Gewinde M	M16
Höhe H <sub>2</sub>	36 mm
maximales Drehmoment	60 Nm
H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
Länge 1	50 mm

F <sub>max.</sub>	12,4 kN
Typ	2
Produktart	Spannhaken