



Spannhaken mit Bund M16, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	370072 3
GTIN	2050001880017
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370079.

Technische Beschreibung

H ₁	50 - 65 mm
F _{max.}	12 kN
Länge 1	60 mm
Typ	3
maximales Drehmoment	60 Nm

Gewinde M	M16
Höhe H ₂	36 mm
Produktart	Spannhaken