



Spannhaken mit Bund M16, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	370072 4
GTIN	2050001874559
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370079.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16
F_{max}	13,4 kN
Höhe H_2	36 mm
maximales Drehmoment	60 Nm
Typ	4

H ₁	65 - 80 mm
Länge 1	40 mm
Produktart	Spannhaken