



Spannhaken mit Bund M16, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	370072 5
GTIN	2050001882813
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370079.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16
F _{max.}	12,4 kN
Höhe H ₂	36 mm
H ₁	65 - 80 mm
Typ	5

maximales Drehmoment	60 Nm
Länge 1	50 mm
Produktart	Spannhaken