



Spannhaken mit Bund M16, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	370072 6
GTIN	2050001880154
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370079.

Technische Beschreibung

$F_{max.}$	12 kN
Höhe H_2	36 mm
Typ	6
Länge 1	60 mm
H_1	65 - 80 mm

maximales Drehmoment	60 Nm
Gewinde M	M16
Produktart	Spannhaken