



Schwenkspanner ohne Griff, Typ: 40R



Bestelldaten

Bestellnummer	370085 40R
GTIN	2050001885470
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Schwenkspanner „One Touch mit axialem Spannhub (H1/H2) über Hebelbewegung (links/rechts).
- Körper aus Vergütungsstahl und brüniert.
- Gleichmäßige Spannkraft am Bauteil.
- Wenig Störkonturen durch abnehmbaren Griff.

Verwendung:

- Zum schnellen Spannen und Öffnen bei individuellen Bauteilen.
- Für leichte Zerspanungsarbeiten.

Hinweis:

Einschraub-Handgriffe mit Drehmomentbegrenzung auf Anfrage lieferbar.
maximale Spannkraft: 1200 N
max. Handkraft Griff: 200 N

Technische Beschreibung

Typ	40R
L ₁	40 mm

Gewinde M	M8
L ₂	20 mm
Maß E	25 mm
Höhe H	78,1 mm
B ₁	16 mm
Spannhöhe H ₁ ,min.	44,1 mm
Spannhöhe H ₁ ,max.	45,9 mm
maximale Spannkraft	1200 N
max. Handkraft Griff	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Gewinde M ₁	M6 × 12
Produktart	