



## Schwenkspanner mit Griff, Typ: 30L



### Bestelldaten

Bestellnummer	370086 30L
GTIN	2050001887573
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Schwenkspanner „One Touch mit axialem Spannhub (H1/H2) über Hebelbewegung (links/rechts).
- Körper aus Vergütungsstahl und brüniert.
- Gleichmäßige Spannkraft am Bauteil.
- Wenig Störkonturen durch abnehmbaren Griff.

#### Verwendung:

- Zum schnellen Spannen und Öffnen bei individuellen Bauteilen.
- Für leichte Zerspanungsarbeiten.

#### Hinweis:

Einschraub-Handgriffe mit Drehmomentbegrenzung auf Anfrage lieferbar.

maximale Spannkraft: 800 N

max. Handkraft Griff: 150 N

### Technische Beschreibung

Maß E	18 mm
L <sub>2</sub>	15 mm
B <sub>1</sub>	14 mm

L <sub>1</sub>	32 mm
Gewinde M	M6
Typ	30L
Höhe H	57,5 mm
Spannhöhe H <sub>1</sub> ,min.	31,4 mm
Spannhöhe H <sub>1</sub> ,max.	32,6 mm
maximale Spannkraft	800 N
max. Handkraft Griff	150 N
B	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
Gewinde M <sub>1</sub>	M4
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem