

**Ortungsgerät, Typ: GMS120****Bestelldaten**

Bestellnummer	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Artikelklasse	46T

Beschreibung**Ausführung:**

Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten bis zu 120 mm Tiefe. Drei Detektionsmodi (Trockenbau, Metall, Modus für spannungsführende Leitungen) für verschiedene Anwendungen. Zuverlässigere Detektion von Objekten durch optisches und akustisches Signal. Punktgenaue Anzeige der Objektmitte. Der Mittelpunkt des gesuchten Objektes kann einfach durch die Markierungsöffnung markiert werden. Großes, beleuchtetes Display. Softgrip-Oberfläche für besseren Halt.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen.

Lieferumfang:

Batterie Nr. 081551 6LR61, Handschlaufe, Schutztasche.

Technische Beschreibung

Messbereich	120 mm
-------------	--------

Erfassungstiefe Stahl	120 mm
Erfassungstiefe Kupfer	80 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitungen	50 mm
Erfassungstiefe Holz	38 mm
Gewicht	270 g
Länge	200 mm
Breite	85 mm
Höhe	32 mm
IP-Schutzart	IP 54
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Ortungsgerät