

**Ortungsgerät, Typ: DTECT120****Bestelldaten**

Bestellnummer	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Artikelklasse	46T

Beschreibung**Ausführung:**

Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten bis zu 120 mm Tiefe. Drei Detektionsmodi (Trockenbau, Metall, Modus für spannungsführende Leitungen) für verschiedene Anwendungen. Zuverlässigere Detektion von Objekten durch optisches und akustisches Signal. Punktmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen. Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte.

Verwendung:

Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen. Zusätzlich detektierbares Material: Wassergefüllte Kunststoffrohre.

Lieferumfang:

Li-Ion-Akku, Schnellladegerät, L-Boxx

Technische Beschreibung

Messbereich	120 mm
Erfassungstiefe Stahl	120 mm
Erfassungstiefe Kupfer	120 mm

Erfassungstiefe stromführende Leitungen	60 mm
Erfassungstiefe Holz	38 mm
Genauigkeit	±10 mm
Gewicht	490 g
Länge	206 mm
Breite	92 mm
Höhe	85 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Ortungsggerät