



Elektronik-Seitenschneider Super Knips[®], Griffe ableitend, KW, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726660 125
GTIN	4003773025184
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, ohne Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet.**

Verwendung:

Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Technische Beschreibung

ganze Länge	125 mm
Kopfbreite	13,5 mm
Schneidenlänge	9 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1,2 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet

Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	nein
Produktart	schneidende Zange