



## Weldonelement mit Ausgleich, lang, Für Nenn-Ø d: 9mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335725 9
GTIN	4045197801586
Artikelklasse	32P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit **Schnellwechselkupplung**. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.

Zug-/ Druckausgleich von jeweils 0,2 mm über Ausgleichselement. Klemmung des Weldonelements entweder über Mitnahmefläche oder Ausgleichselement.

#### Vorteil:

- **Preisattraktive Lösung.**
- **Stabile, schlanke Ausführung.**
- **Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.**

#### Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

#### Sonderzubehör:

Ausgleichselement Nr. 335730.

#### Hinweis:

Minimalausgleichsfunktion **nur** in Kombination mit Nr. 300415 und 335730. Beim Standard-Weldonfutter nur starre Spannung möglich, siehe Nr. 335740.

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	18 mm
Auskraglänge A	141,5 mm
Verstellweg V	10 mm
Spannbereich d	9 mm
Gesamtlänge L	148 mm

Produktart

Gewindeschneidfutter