



Weldonelement mit Ausgleich, lang, Für Nenn-Ø d: 3,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	335725 3,5
GTIN	4045197801647
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit **Schnellwechselkupplung**. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.

Zug-/ Druckausgleich von jeweils 0,2 mm über Ausgleichselement. Klemmung des Weldonelements entweder über Mitnahmefläche oder Ausgleichselement.

Vorteil:

- **Preisattraktive Lösung.**
- **Stabile, schlanke Ausführung.**
- **Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

Sonderzubehör:

Ausgleichselement Nr. 335730.

Hinweis:

Minimalausgleichsfunktion **nur** in Kombination mit Nr. 300415 und 335730. Beim Standard-Weldonfutter nur starre Spannung möglich, siehe Nr. 335740.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	12 mm
Auskraglänge A	136 mm
Spannbereich d	3,5 mm
Verstellweg V	10 mm
Gesamtlänge L	145 mm

Produktart

Gewindeschneidfutter