



## Ausgleichselement, Spannbereich d: 11-12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335730 11-12
GTIN	4045197801678
Artikelklasse	32P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit **Schnellwechsellkupplung**. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.

Zug-/ Druckausgleich von jeweils 0,2 mm über Ausgleichselement. Klemmung des Weldonelements entweder über Mitnahmefläche oder Ausgleichselement.

#### Vorteil:

- **Preisattraktive Lösung.**
- **Stabile, schlanke Ausführung.**
- **Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.**

#### Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

#### Sonderzubehör:

Ausgleichselement Nr. 335730.

#### Hinweis:

Minimalausgleichsfunktion **nur** in Kombination mit Nr. 300415 und 335730. Beim Standard-Weldonfutter nur starre Spannung möglich, siehe Nr. 335740.

### Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M16×1
Spannbereich d	11 - 12 mm

Produktart

Ausgleichselement