




Weldonelement starr, Für Nenn-Ø d: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	335740 10
GTIN	4045197801388
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit **Schnellwechselkupplung**. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers. Zwei Mitnahmeflächen um 180° und 10 mm versetzt.

Vorteil:

- **Preisattraktive Lösung.**
- **Stabile, schlanke Ausführung.**
- **Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

Technische Beschreibung

Verstellweg V	10 mm
Außen-Ø D	18 mm
Auskraglänge A	45,5 mm
Spannbereich d	10 mm
Gesamtlänge L	52 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter

