


**Weldonelement starr, Für Nenn-Ø d: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	335740 14
GTIN	4045197801715
Artikelklasse	32P

**Beschreibung****Ausführung:**

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit **Schnellwechselkupplung**. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.  
Zwei Mitnahmeflächen um 180° und 10 mm versetzt.

**Vorteil:**

- **Preisattraktive Lösung.**
- **Stabile, schlanke Ausführung.**
- **Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.**

**Verwendung:**

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A	56,5 mm
Verstellweg V	10 mm
Außen-Ø D	25 mm
Spannbereich d	14 mm
Gesamtlänge L	69 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter

