

**Garant****Euronormbehälter-Griffroller, Typ: TNB1****Bestelldaten**

Bestellnummer	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion. Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Passend für:**

Euronormbehälter Nr. 963378, 963379, 963380 jeweils Gr. NB10 – NB80.

**Lackierung:**

Silber **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	9,6 kg
Tiefe	400 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Material Rollen	spurloser Polyurethan-Laufbelag

Rad-Ø	125 mm
Höhe	910 mm
Breite	790 mm
Höhe Auflagerahmen	180 mm
Produktart	Griffroller

## Zubehör

Euronormbehälterblau Typ NB20	963379 NB20
Euronormbehältergrau Typ NB31	963380 NB31
Euronormbehältergrau Typ NB80	963380 NB80
Euronormbehälterrot Typ NB42	963378 NB42
Euronormbehälterblau Typ NB14	963379 NB14
Euronormbehältergrau Typ NB14	963380 NB14
Euronormbehälterrot Typ NB20	963378 NB20
Euronormbehälterrot Typ NB70	963378 NB70
Euronormbehältergrau Typ NB15	963380 NB15
Euronormbehältergrau Typ NB55	963380 NB55
Euronormbehälterrot Typ NB14	963378 NB14
Euronormbehälterrot Typ NB10	963378 NB10
Euronormbehältergrau Typ NB33	963380 NB33
Euronormbehälterblau Typ NB42	963379 NB42
Euronormbehältergrau Typ NB42	963380 NB42
Euronormbehälterblau Typ NB10	963379 NB10
Euronormbehältergrau Typ NB20	963380 NB20
Euronormbehältergrau Typ NB34	963380 NB34
Euronormbehältergrau Typ NB24	963380 NB24
Euronormbehältergrau Typ NB70	963380 NB70
Euronormbehältergrau Typ NB10	963380 NB10

Euronormbehälterblau Typ NB70	963379 NB70
Euronormbehältergrau Typ NB50	963380 NB50