



Strom-Spannungsprüfer, Typ: 755-2



Bestelldaten

Bestellnummer	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Kunststoffgehäuse mit Anti-Rutsch-Ring, gummiertem Griffbereich und Messspitzenhalterung. **Vollautomatische Messung von Strom, Spannung, Widerstand.** Prüfspitzen austauschbar. Integrierte Taschenlampe zum Ausleuchten der Messstelle.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen Spannungs- und Polaritätsprüfung sowie Strommessung. Geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche). Zusätzlich einpolige Phasenprüfung und Drehfeldmessung. Zugelassen für Spannungsprüfung an Anlagen bis 1000 V.

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Lieferumfang:

Inkl. Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Messspitzen und Messspitzenaufsätze.

Technische Beschreibung

Messstellenbeleuchtung	ja
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Wechselspannung AC	6 V - 1000 V
Gleichspannung DC	6 V - 1000 V
Durchgangsprüfung	ja
Wechselstrom AC	0,1 - 200 A
Anzeigeumfang	4000
IP-Schutzart	IP 64
Kalibrierung	I4
Widerstand	1 Ω - 100 k Ω
Phasenprüfung	ja
Drehfeldrichtungsprüfung	ja
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungStromzange Typ D	027060 D
KalibrierungStromzange Typ D	027050 D

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------